



* Ref. 13675 - Pila alcalina AAA

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en plástico
- Sonda fabricada en acero inoxidable
- Display digital
- Botón ON/OFF
- Temperatura Máx./Mín. memorizable
- Alarma de temperatura
- Funcionamiento con 1 pila AAA (1.5V) (No incluida)
- Longitud de sonda 120 mm

FUNCIONES:

- Posibilidad de cambiar de °C a °F
- Conserva los datos en la memoria
- Memorización de temperatura máxima y mínima
- Ajuste de la temperatura máxima y mínima y de la alarma



Ref.	Modelo	Descripción	Precisión	Resolución	Rango T°	Largo	Fondo	Alto
483	WT-2	TERMÓMETRO DIGITAL con sonda de acero inoxidable	±1°C	0.1°C/0.5°C	-50°C/300°C	75 mm	20 mm	122 mm



* Detalle de las teclas

DESCRIPCIÓN DE TECLAS:

- ON/OFF: Enciende/Apaga el termómetro
- HOLD: Almacena los datos de medición
- SET: Configuración de la alarma
- ADJ: Configuración del ciclo
- AC: Cancelación de la alarma
- MAX/MIN: Selector de temperatura máx./mín.
- OK: Confirmación

FUNCIONAMIENTO:

(ON/OFF)

Presione la tecla para encender el termómetro y acceda al modo de medición

(SET)

Presione la tecla para acceder al modo de configuración de la alarma

(ADJ) y (OK)

°C - Modo de visualización de la temperatura
 Hi - Modo de visualización de alarma de alta temperatura
 Lo - Modo de visualización de alarma de baja temperatura
 AL - Modo activación de alarma

Presione **(ADJ)** durante 2 segundos para añadir 1°C a la alarma de alta temperatura "Hi". Cuando sobrepase los 300°C volverá a empezar desde 1°C. Cuando tenga la temperatura deseada para la alarma presione (OK) para confirmar; repita el mismo procedimiento para la alarma de baja temperatura "Lo".

Cuando finalice la configuración de la alarma, "Hi" y "Lo" desaparecerán de la pantalla y aparecerá "AL" advirtiéndole que está activado el modo de alarma.

(AC)

Presione la tecla para cancelar la alarma y entrar en el modo de medición. "AL" desaparecerá de la pantalla